




крышка футляра



лицо





оборот



Внимание! В зонах А и В при тиснении может проглядываться структура материала.  
На блокноте в зонах D и E, где изображение попадает на рифленую поверхность, при УФ печати может быть непропечатка, структура рифленой поверхности будет видна под нанесением. В зоне F точное позиционирование невозможно.

А	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Тиснение	95х95мм
	Шильд спектр	145х150мм
В	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Тиснение	80х95мм
	Шильд спектр	80х150мм
С	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Шильд спектр	58х40мм

D	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Гравировка	120х150мм
	Тиснение	95х95мм
	Уф печать	125х195мм
E	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Гравировка	120х90мм
	Тиснение	95х90мм
	Уф печать	125х195мм
F	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Гравировка	40х20мм



Внимание! Гравировка в зоне Н идет по ребристой поверхности.  
Рекомендуем не использовать в дизайне тонких линий.

G	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Гравировка	43х5мм
	Тампопечать	40х5мм
H	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Гравировка	35х5мм

I	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Тампопечать	40х45мм
	Уф печать	50х87мм